


アデカウルトラコン25

コーン跡穴止水栓




品名	適用Pコン	入数(個)	荷姿	コード
アデカウルトラコン25-8	12-8、メタル8	100×5	ケース	
25-9	12-9、メタル9	100×5	ケース	

*ウルトラレンチはケースに1ヶついています。

特長

- 漏水箇所でも水膨張ゴムの使用により止水できます。
- ネジ込むだけなので誰でも簡単に施工できます。
- ゴム弾性と水膨張ゴムの膨張圧の2つの機能で止水します。

使用方法



Pコンの跡穴に
差し込む

強く押しながら右方
向に止まるまで回す

取付後2~3mm面落ちと
なるように締め付けること

注意事項

- Pコンの締め過ぎは避けてください。型枠組み立て時のPコンの締め過ぎは、Pコンの変形につながり、アデカウルトラコン25が正常な納まりにならない場合があります。
(注) アデカウルトラコン25は当社製Pコンの寸法に合わせて設計されています。Pコン寸法の異なる場合は使用できません。
- Pコン跡穴の砂、ゴミ等は取り除いてください。
- ウルトラレンチのピンをアデカウルトラコン25のピン穴に完全に挿入し、強く押しながら回してください。不完全な場合は、ピン穴を欠損させ、コンの取付が不十分となります。
- 止水効果を完全にするためウルトラリングも合わせてご使用ください。